


Cabo em Y

Y SPLITTER CABLE LOW RANGE



Área de aplicação

Característica especial

sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

24 DC

Classe de proteção

III

Capacidade de carga total

[A]

3

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...80

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Peso

[g]

58,7

Material do invólucro

TPU

Material porca

latão, niquelado

Material da vedação

FKM

Tolerâncias para dobras e deslocamentos

sim

Tolerâncias para dobras e deslocamentos

raio de flexão em aplicação flexível

mín. 15 x diâmetro do cabo

ciclos de curvatura

> 1 Mio.

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

conexão elétrica - conector C

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5...0,8 Nm






Cabo em Y

Y SPLITTER CABLE LOW RANGE

conexão elétrica - cabo


cabo: 0,45 m, PVC, sem halogênio, preto, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete A

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; vedação: FKM; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5...0,8 Nm



conexão elétrica - soquete B

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; vedação: FKM; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5...0,8 Nm

