




Módulo ClassicLine AS-Interface seguro

Evaluation unit,asi

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC; (requisitos "limited voltage" segundo UL 508: separação galvânica e tensão de funcionamento seguro com dispositivo de proteção contra sobrecarga)
Consumo de corrente	[mA]	< 250
Entradas		
Alimentação de sensor das entradas		AS-i
Fontes de alimentação	[V]	19,2...30; (através de cabo chato)
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito		sim
Saídas		
Função elétrica		AS-i
Área de tensão DC	[V]	15...30; (conforme a EN 50106 (PELV) sobre módulo de acoplamento FC-E; através de cabo chato; requisitos "limited voltage" segundo UL 508: separação galvânica e tensão de funcionamento seguro com dispositivo de proteção contra sobrecarga)
Carga de corrente máx. por saída	[mA]	500; (PNP)
Proteção contra curto-circuitos		sim
Separado eletricamente		sim
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...55



Módulo ClassicLine AS-Interface seguro

Evaluation unit, asi

Proteção	IP 67
----------	-------

Certificações / testes

EMC	EN 50295
-----	----------

Valor característico AS-i

Versão AS-i	2.1
Endereçamento AS-i	endereçamento IR possível
Perfil AS-i	S-7.B.E
Configuração da AS-i E/S [hex]	7
Código ID da AS-i [hex]	B.E
Certificado AS-i	61801

Dados mecânicos

Tipo de montagem	interface AS-i para partes inferiores FK-/FK-E
Materiais	PBT; massa de enchimento: Guronic C400-0

Displays / elementos de operação

Display	2 x LED, vermelho
	2 x LED, verde
	2 x LED, amarelo

Acessórios

Material incluído	Capas de proteção: M12
-------------------	------------------------

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

Conexão: M12; codificação: A

