


GI712S



Sensor indutivo de segurança

GI712S-2PS/SIL2/US



Características do produto	
Função elétrica	PNP
Saída	2 x OSSD (A1 e A2)
Range [mm]	1...10
Invólucro	forma construtiva de roscas
Dimensões [mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Área de aplicação	
Característica especial	Contatos banhados a ouro
Modo de operação	Operação contínua (livre de manutenção)
Função relativa à segurança	Condição segura quando não amortecido
Aplicação	Aplicações industriais
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	19,2...30 DC
Tensão de isolamento classificada [V]	30
Consumo de corrente [mA]	< 30
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms]	1000
Saídas	
Função elétrica	PNP
Saída	2 x OSSD (A1 e A2)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5; (30 mA)
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	100
Dados de saída	Interface tipo C classe 1
Tensão de saída a 24 V	Compatível com EN 61131-2 entradas tipos 1, 2



Sensor indutivo de segurança

GIIA4010-2PS/SIL2/US

Proteção contra curto-circuitos		sim
Proteção contra sobrecarga		não
Carga capacitiva máx. CL_max [nF]		20

Faixa de registro

Range [mm]		1...10
Distância de desconexão segura s(ar) [mm]		15

Tempos de reação

Tempo de resposta após requisito de segurança [ms]		10
Tempo de reação na aproximação na zona de liberação [ms]		1
Tempo de risco (tempo de resposta para falhas de segurança) [ms]		30

Condições ambientais

Aplicações		Classe C conforme EN 60654-1 Local de aplicação à prova de tempo
Temperatura ambiente [°C]		-25...70
Aviso sobre a temperatura do ambiente		vida útil ≤ 87600 h
Temperatura ambiente [°C]		10...40
Aviso sobre a temperatura do ambiente		vida útil ≤ 175200 h
Taxa de alteração de temperatura [K/min]		0,5
Umidade relativa do ar máx. [%]		para curto período: 5...95 %; duradouro: 5...70 %
Pressão do ar [kPa]		80...106
Altura máx. acima do nível do mar [m]		2000
Radiação ionizante		não permissível
Nevoeiro salino		não
Proteção		IP 65; IP 67

Certificações / testes

EMC	IEC 60947-5-2	
	IEC 60947-5-3	
	EN 60947-5-3	
	EN 61000-4-2 ESD	6 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiado	20 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 AF com fio	10 V
	EN 61000-4-8	30 A/m
	EN 55011	classe B
Resistência a choques	IEC 60947-5-2	
Resistência à vibrações	IEC 60947-5-2	



Sensor indutivo de segurança


GIIA4010-2PS/SIL2/US

Classificação de segurança		
Corresponde aos requisitos	ISO 13849-1: 2015 categoria 2, PL d	
	IEC 61508 SIL 2	
	IEC 62061 SIL 2	
Vida útil TM (Mission Time) [h]	≤ 175200	
Vida útil TM (especificações adicionais)	20 anos	
PFH [1/h]	1,0E-07	
Dados mecânicos		
Peso [g]	204,5	
Invólucro	forma construtiva de roscas	
Montagem	embutido	
Dimensões [mm]	M30 x 1,5 / L = 70	
Designação da rosca	M30 x 1,5	
Materiais	latão revestido com bronze branco; PBT	
Displays / elementos de operação		
Display	em operação	1 x LED, verde
	sinal	1 x LED, amarelo
Acessórios		
Material incluído	porcas de fixação: 2	
Observações		
Observações	Salvo especificação em contrário, todos os dados na área de temperatura total se referem a uma placa de medição de referência conforme a IEC 60947-5-2	
	(FE360 = ST37K) 30x30x1 mm	
Unidades por embalagem	1 peça	
conexão elétrica - conector		
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado		
		

Sensor indutivo de segurança

GI712S-2PS/SIL2/US

Conexão



1: Unidade lógica relacionada com a segurança