


## Sensor indutivo

IEB2002BARKG/6M/PUR

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



## Características do produto

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Função elétrica          | PNP/NPN                     |
| Saída                    | normalmente aberto          |
| Alcance de detecção [mm] | 2                           |
| Invólucro                | forma construtiva de roscas |
| Dimensões [mm]           | M8 x 1 / L = 42             |

## Dados elétricos

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Tensão de operação [V]                 | 10...55 DC |
| Classe de proteção                     | II         |
| Proteção contra inversão de polaridade | sim        |

## Saídas

|                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Função elétrica                                                        | PNP/NPN            |
| Saída                                                                  | normalmente aberto |
| Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]                      | 4,5                |
| Corrente de saída mínima [mA]                                          | 5                  |
| Corrente residual máx. [mA]                                            | 0,6                |
| Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100                |
| Frequência de comutação DC [Hz]                                        | 1000               |
| Proteção contra curto-circuitos                                        | sim                |
| Versão da proteção contra curto-circuito                               | por impulso        |
| Proteção contra sobrecarga                                             | sim                |

## Faixa de registro



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Alcance de detecção [mm]       | 2             |
| Distância real de comutação Sr | $2 \pm 10 \%$ |
| Distância de trabalho [mm]     | 0...1,62      |



## Sensor indutivo

IEB2002BARKG/6M/PUR

| Precisão / desvios               |                                                                        |                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fator de correção                | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |                  |
| Histerese                        | [% de Sr]                                                              | 3...15           |
| Variação no ponto de comutação   | [% de Sr]                                                              | -10...10         |
| Condições ambientais             |                                                                        |                  |
| Temperatura ambiente             | [°C]                                                                   | -25...80         |
| Proteção                         | IP 67                                                                  |                  |
| Certificações / testes           |                                                                        |                  |
| EMC                              | EN 60947-5-2                                                           |                  |
|                                  | EN 55011                                                               | classe B         |
| Dados mecânicos                  |                                                                        |                  |
| Invólucro                        | forma construtiva de roscas                                            |                  |
| Montagem                         | embutido                                                               |                  |
| Dimensões                        | [mm]                                                                   | M8 x 1 / L = 42  |
| Designação da rosca              | M8 x 1                                                                 |                  |
| Materiais                        | latão revestido com bronze branco                                      |                  |
| Displays / elementos de operação |                                                                        |                  |
| Display                          | Status de chaveamento                                                  | 1 x LED, amarelo |
| Acessórios                       |                                                                        |                  |
| Material incluído                | porcas de fixação: 2                                                   |                  |
| Observações                      |                                                                        |                  |
| Unidades por embalagem           | 1 peça                                                                 |                  |
| conexão elétrica                 |                                                                        |                  |
| cabo: 6 m, PUR; 2 x 0,14 mm²     |                                                                        |                  |
| Conexão                          |                                                                        |                  |



BN =  
BU =

Cores dos fios :  
marrom  
azul