


Sensor indutivo

IFA2004-BBOW/20m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Saída		normalmente fechado
Alcance de detecção	[mm]	4
Invólucro		forma construtiva de roscas
Dimensões	[mm]	M12 x 1 / L = 71

Dados elétricos

Frequência AC	[Hz]	47...63
Tensão de operação	[V]	20...250 AC
Classe de proteção		II
Proteção contra inversão de polaridade		não

Saídas

Saída		normalmente fechado
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC	[V]	8,5
Corrente de saída mínima	[mA]	8
Corrente residual máx.	[mA]	2
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequência de comutação AC	[Hz]	25
Proteção contra curto-circuitos		não
Proteção contra sobrecarga		não

Faixa de registro

Alcance de detecção	[mm]	4
Distância real de comutação Sr	[mm]	4 ± 10 %
Distância de trabalho	[mm]	0...3,25

Precisão / desvios

Fator de correção		aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese	[% de Sr]	1...15

**Sensor indutivo**

IFA2004-BBOW/20m

Varição no ponto de comutação	
[% de Sr]	-10...10

Condições ambientais	
Temperatura ambiente	[°C] -25...80
Proteção	IP 67

Certificações / testes		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Dados mecânicos	
Invólucro	forma construtiva de roscas
Montagem	não embutido
Dimensões	[mm] M12 x 1 / L = 71
Designação da rosca	M12 x 1
Materiais	latão revestido com bronze branco; CO-PC


Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, vermelho

Acessórios	
Material incluído	porcas de fixação: 2

Notas	
Quantidade	1 peça

conexão elétrica	
cabo: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²	

Conexão	
---------	--



BN = Cores dos fios :
 BU = marrom
 azul