


Sensor indutivo

IEBC003BASKG/0,3M/AS



Características do produto

Função elétrica	PNP/NPN
Saída	normalmente aberto
Alcance de detecção [mm]	3
Invólucro	forma construtiva de roscas
Dimensões [mm]	M8 x 1 / L = 37

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 10; (apenas em operação 3 fios)
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim

Saídas

Função elétrica	PNP/NPN
Saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,8
Corrente de saída mínima [mA]	2
Corrente residual máx. [mA]	0,5; (somente em operação com 2 fios)
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	100; (somente em operação com 2 fios)
Frequência de comutação DC [Hz]	1000
Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de registro

Alcance de detecção [mm]	3
Distância de trabalho [mm]	0...2,4

IE5344



Sensor indutivo

IEBC003BASKG/0,3M/AS

Precisão / desvios		
Fator de correção		aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese	[% de Sr]	1...15
Condições ambientais		
Temperatura ambiente		[°C] 0...60
Proteção		IP 67
Certificações / testes		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF		[anos] 1517
Certificado UL	Ta	-25...80 °C
	Enclosure type	Type 1
	Fontes de alimentação	Limited Voltage/Current
	Número do arquivo UL	E174191
Dados mecânicos		
Peso		[g] 24,6
Invólucro		forma construtiva de roscas
Montagem		embutido
Dimensões		[mm] M8 x 1 / L = 37
Designação da rosca		M8 x 1
Materiais		latão revestido com bronze branco; face ativa: LCP
Displays / elementos de operação		
Display		Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Acessórios		
Material incluído		porcas de fixação: 2
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

IE5344



Sensor indutivo

IEBC003BASKG/0,3M/AS

conexão elétrica - conector

cabo: 0,3 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Conexão: 1 x M8; codificação: A; Bloqueio: conexão com parafuso de encaixe

