


Sensor indutivo

IFK3007-BPKG/6M/BH



Características do produto

Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Alcance de detecção [mm]	7
Invólucro	forma construtiva de roscas
Dimensões [mm]	M12 x 1

Área de aplicação

Característica especial	sem halogênio; alcance aumentado
-------------------------	----------------------------------

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...36 DC
Consumo de corrente [mA]	15; (24 V)
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim

Saídas

Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	250
Frequência de comutação DC [Hz]	800
Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de registro

Alcance de detecção [mm]	7
Distância real de comutação Sr	$7 \pm 10 \%$
Distância de trabalho [mm]	0...5,7
Alcance aumentado	sim


IF5933



Sensor indutivo

IFK3007-BPKG/6M/BH

Precisão / desvios		
Fator de correção	aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3	
Histerese [% de Sr]	3...15	
Variação no ponto de comutação [% de Sr]	-10...10	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente [°C]	-25...70	
Proteção	IP 67	
Certificações / testes		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [anos]	1865	
Dados mecânicos		
Peso [g]	227,5	
Invólucro	forma construtiva de roscas	
Montagem	não embutido	
Dimensões [mm]	M12 x 1	
Designação da rosca	M12 x 1	
Materiais	latão niquelado; PC	
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, vermelho
Acessórios		
Material incluído	porcas de fixação: 2	
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	
conexão elétrica		
cabo: 6 m, PUR, sem halogênio; 3 x 0,34 mm²		
Conexão		



Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul