


IG512A



Sensor indutivo de metal maciço

IGK3005-APKG/AM/US104DPO/3G/3D



Características do produto		
Função elétrica		PNP
Saída		normalmente fechado
Alcance de detecção	[mm]	5
Invólucro		forma construtiva de roscas
Dimensões	[mm]	M18 x 1 / L = 70
Área de aplicação		
Característica especial		Contatos banhados a ouro; alcance aumentado; Invólucro todo em metal
Resistência à pressão	[bar]	100
Aviso da resistência à pressão		face ativa
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 20
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Saídas		
Função elétrica		PNP
Saída		normalmente fechado
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA]	100
Frequência de comutação DC	[Hz]	100
Proteção contra curto-circuitos		sim
Proteção contra sobrecarga		sim
Faixa de registro		
Alcance de detecção	[mm]	5
Distância real de comutação Sr	[mm]	5 ± 10 %

IG512A



Sensor indutivo de metal maciço

IGK3005-APKG/AM/US104DPO/3G/3D

Distância de trabalho	[mm]	0...4,05	
Alcance aumentado		sim	
Precisão / desvios			
Fator de correção		aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,7 / alumínio: 0,5 / cobre: 0,2	
Histerese	[% de Sr]	1...20	
Variação no ponto de comutação	[% de Sr]	-10...10	
Condições ambientais			
Temperatura ambiente	[°C]	-40...60	
Proteção		IP 67; (quando utilizado fora de áreas explosivas: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K)	
Certificações / testes			
Aprovação		BVS 20 ATEX E 055 X; IECEx BVS 20.0042 X	
Identificação dos aparelhos ATEX		 II 3G Ex ec IIC T6 Gc	
		 II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc	
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 HF irradiado	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-6 AF com fio	10 V	
	EN 55011	classe B	
Força de impacto	EN 60068-2-75 Ehc	1 J	
Estabilidade de vibração	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50 ciclos de frequência, 1 oitava / minuto, em 3 eixos	
Resistência a choques	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas	
Resistência duradoura ao choque	EN 60068-2-27 Ea	40 g 6 ms; cada um com 4000 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas	
Alteração rápida da temperatura	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s	
Teste de névoa salina	EN 60068-2-52 Kb	severidade 5 (4 ciclos de testes)	
MTTF	[anos]	1258	
Dados mecânicos			
Peso	[g]	79,5	
Invólucro		forma construtiva de roscas	
Montagem		embutido	
Dimensões	[mm]	M18 x 1 / L = 70	
Designação da rosca		M18 x 1	
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEI; porcas de fixação: aço inoxidável	
Máx. torque de aperto	[Nm]	50	
Invólucro todo em metal		sim	
Displays / elementos de operação			
Display	Status de chaveamento	4 x 90° LED, amarelo	
Acessórios			
Material incluído		porcas de fixação: 2	

IG512A



Sensor indutivo de metal maciço

IGK3005-APKG/AM/US104DPO/3G/3D

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado



Conexão

