




Sensor indutivo

IIB2012BAROG/UP/2LED/3M/PH

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: IIS717
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



1 LED 2 x



Características do produto		
Função elétrica		PNP/NPN
Saída		normalmente aberto
Alcance de detecção	[mm]	12
Invólucro		forma construtiva de roscas
Dimensões	[mm]	M30 x 1,5 / L = 44
Área de aplicação		
Característica especial		alcance aumentado; Auxílio de ajuste ótico
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...36 DC
Classe de proteção		II
Proteção contra inversão de polaridade		não
Saídas		
Função elétrica		PNP/NPN
Saída		normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	5
Corrente de saída mínima	[mA]	5
Corrente residual máx.	[mA]	1
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA]	100
Frequência de comutação DC	[Hz]	100
Proteção contra curto-circuitos		não



Sensor indutivo

IIB2012BAROG/UP/2LED/3M/PH

Proteção contra sobrecarga	não
Faixa de registro	
Alcance de detecção [mm]	12
Distância de trabalho [mm]	0...9,7
Alcance aumentado	sim
Precisão / desvios	
Fator de correção	aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,5 / cobre: 0,4
Histerese [% de Sr]	1...15
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Proteção	IP 67
Certificações / testes	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011 classe B
Dados mecânicos	
Peso [g]	256
Invólucro	forma construtiva de roscas
Montagem	embutido
Dimensões [mm]	M30 x 1,5 / L = 44
Designação da rosca	M30 x 1,5
Materiais	latão revestido com bronze branco; PBT
Displays / elementos de operação	
Display	Status de chaveamento 1 x LED, vermelho
	Status de chaveamento 1 x LED, verde
Auxílio de ajuste ótico	sim
Acessórios	
Material incluído	porcas de fixação: 2
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça

II5709




Sensor indutivo

IIB2012BAROG/UP/2LED/3M/PH

conexão elétrica

cabo: 3 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²

Conexão



BK =

Cores dos fios :
preto