


Sensor indutivo

IIB2012BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Função elétrica	PNP/NPN
Saída	normalmente aberto
Alcance de detecção [mm]	12
Invólucro	forma construtiva de roscas
Dimensões [mm]	M30 x 1,5

Área de aplicação

Característica especial	alcance aumentado; Auxílio de ajuste ótico
-------------------------	--

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...36 DC
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	não

Saídas

Função elétrica	PNP/NPN
Saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	5
Corrente de saída mínima [mA]	5
Corrente residual máx. [mA]	1
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	100



Sensor indutivo

IIB2012BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Frequência de comutação [Hz]	100
DC	
Proteção contra curto-circuitos	não
Proteção contra sobrecarga	não

Faixa de registro	
Alcance de detecção [mm]	12
Distância de trabalho [mm]	0...9,7
Alcance aumentado	sim

Precisão / desvios	
Fator de correção	aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr]	3...15

Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Proteção	IP 67

Certificações / testes		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Dados mecânicos	
Invólucro	forma construtiva de roscas
Montagem	embutido
Dimensões [mm]	M30 x 1,5
Designação da rosca	M30 x 1,5
Materiais	latão; face ativa: PBT; tampas: PC; PTFE revestido

Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, vermelho
	Ajuste adicional	1 x LED, verde
Auxílio de ajuste ótico		sim

Acessórios	
Material incluído	porcas de fixação: 2

Observações	
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica - conector

cabo: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Conexão: 1 x M12; codificação: A




II5844



Sensor indutivo

IIB2012BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Conexão



BK =

Cores dos fios :
preto