




Características do produto

Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Alcance de detecção [mm]	15
Invólucro	forma construtiva de roscas
Dimensões [mm]	M30 x 1,5 / L = 79

Área de aplicação

Aplicação	aplicações em áreas de alta temperatura
-----------	---

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...35 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 15
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim

Saídas

Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	150
Frequência de comutação DC [Hz]	200
Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de registro

Alcance de detecção	[mm]	15
Distância de trabalho	[mm]	0...12,1

Precisão / desvios

Fator de correção	aço: 1 / aço inoxidável: 0,6 / latão: 0,3 / alumínio: 0,2 / cobre: 0,1
-------------------	---



Sensor indutivo de alta temperatura

IIA3015ZBPKG/5M/SH

Histerese	[% de Sr]	3...15
Variação no ponto de comutação	[% de Sr]	-10...10

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	0...180
Proteção		IP 65

Certificações / testes

EMC	EN 61000-4-2 ESD	2 kV CD / 4 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiado	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 AF com fio	3 V
MTTF	[anos]	693

Dados mecânicos

Peso	[g]	357
Invólucro		forma construtiva de roscas
Montagem		não embutido
Dimensões	[mm]	M30 x 1,5 / L = 79
Designação da rosca		M30 x 1,5
Materiais		invólucro: aço inoxidável; face ativa: LCP

Acessórios

Material incluído	porcas de fixação: 2
-------------------	----------------------


Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 5 m, silicone; altamente flexível; 3 x 0,22 mm²

Conexão



Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul