




Sensor duplo indutivo para acionamentos oscilantes

IND3004DBPKG/0,3M/US-100-DPV

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Alcance de detecção [mm]	4
Invólucro	Retangular
Dimensões [mm]	40 x 26 x 26

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...36 DC
Consumo de corrente [mA]	3; (36 V)
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim

Saídas

Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	250
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA]	250
Frequência de comutação DC [Hz]	1300
Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim



Sensor duplo indutivo para acionamentos oscilantes

IND3004DBPKG/0,3M/US-100-DPV


Faixa de registro		
Alcance de detecção	[mm]	4
Distância real de comutação Sr	[mm]	4 ± 10 %
Distância de trabalho	[mm]	0...3,25
Precisão / desvios		
Fator de correção		aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese	[% de Sr]	1...15
Variação no ponto de comutação	[% de Sr]	-10...10
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67
Certificações / testes		
EMC	IEC 801/2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	IEC 801/3 HF	10 V/m
	IEC 801/4 Burst	2 kV
Dados mecânicos		
Invólucro		Retangular
Montagem		não embutido
Dimensões	[mm]	40 x 26 x 26
Materiais		PBT
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	2 x LED, amarelo
Notas		
Quantidade		1 peça
conexão elétrica - conector		
cabos: 0,3 m, PVC; 4 x 0,34 mm ²		
Conexão: 1 x M12; codificação: A		
		



Sensor duplo indutivo para acionamentos oscilantes

IND3004DBPKG/0,3M/US-100-DPV

Conexão



BK = Cores dos fios :
 BN = preto
 BU = marrom
 WH = azul
 branco