


IM5074



Sensor indutivo

IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto		
Função elétrica		PNP
Saída		antivalente
Alcance de detecção	[mm]	15
Invólucro		Retangular
Dimensões	[mm]	40 x 40 x 66
Área de aplicação		
Característica especial		Fator de correção = 1
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...36 DC
Consumo de corrente	[mA]	20; (24 V)
Classe de proteção		II
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Saídas		
Função elétrica		PNP
Saída		antivalente



Sensor indutivo

IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA

Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA]	250
Frequência de comutação DC	[Hz]	300
Proteção contra curto-circuitos		sim
Versão da proteção contra curto-circuito		por impulso
Proteção contra sobrecarga		sim

Faixa de registro

Alcance de detecção	[mm]	15
---------------------	------	----

Precisão / desvios

Fator de correção	aço: 1 / aço inoxidável: 1,05 / latão: 1,05 / alumínio: 1,05 / cobre: 1,05	
Fator de correção = 1		sim

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 67

Certificações / testes

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Dados mecânicos

Invólucro		Retangular
Montagem		embutido
Dimensões	[mm]	40 x 40 x 66
Materiais		latão niquelado; PES; PC

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Acessórios

Material incluído	Suporte de montagem:	1
	Chave allen sextavada:	1

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A



IM5074



Sensor indutivo

IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA

Conexão

