


Sensor capacitivo

KA-3010-BPKG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Alcance de detecção [mm]	10
Invólucro	Cilíndrico
Dimensões [mm]	Ø 20

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...36 DC
Consumo de corrente [mA]	10; (24 V)
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim

Saídas

Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	250
Frequência de comutação DC [Hz]	50
Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de registro

Alcance de detecção [mm]	10
Distância real de comutação Sr	10 ± 10 %
Distância de trabalho [mm]	0...8,1


KA5003



Sensor capacitivo

KA-3010-BPKG

Precisão / desvios		
Fator de correção		vidro: 0,4 / água: 1 / cerâmica: 0,2 / PVC: 0,2
Histerese	[% de Sr]	
Variação no ponto de comutação		
	[% de Sr]	1...15
		-15...15
Condições ambientais		
Temperatura ambiente		[°C]
Proteção		-15...70
		IP 67
Certificações / testes		
EMC		EN 60947-5-2
Dados mecânicos		
Invólucro		Cilíndrico
Montagem		não embutido
Dimensões		[mm]
Materiais		Ø 20
		PBT
Displays / elementos de operação		
Display		Status de chaveamento
		1 x LED, amarelo
Notas		
Quantidade		1 peça
conexão elétrica		
cabos: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Conexão		



BN =
BU =
BK =

Cores dos fios :
marrom
azul
preto