



Sensor indutivo

IQ23008BBNKG/0.3M/PUR/US



- 1 LED amarelo
- 2 LED verde



Características do produto	
Função elétrica	NPN
Saída	normalmente fechado
Alcance de detecção [mm]	8
Invólucro	Retangular
Dimensões [mm]	20 x 8 x 32
Campo de aplicação	
Característica especial	alcance aumentado
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 10
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Saídas	
Função elétrica	NPN



Sensor indutivo

IQ23008BBNKG/0.3M/PUR/US

Saída		normalmente fechado
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]		2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]		100
Frequência de comutação DC [Hz]		400
Proteção contra curto-circuitos		sim
Proteção contra sobrecarga		sim

Faixa de registro

Alcance de detecção [mm]		8
Distância real de comutação Sr [mm]		8 ± 10 %
Distância de trabalho [mm]		0...6,48
Alcance aumentado		sim

Precisão / desvios

Fator de correção		aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr]		1...15
Variação no ponto de comutação [% de Sr]		-10...10

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]		-40...85
Proteção		IP 65; IP 66; IP 67; IP 68

Certificações / testes

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiado	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 AF com fio	10 V
	EN 55011	classe B
Estabilidade de vibração	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50 ciclos de frequência, 1 oitava / minuto, em 3 eixos
Resistência a choques	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas
Resistência duradoura ao choque	EN 60068-2-27	40 g 6 ms; cada um com 4000 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas
Alteração rápida da temperatura	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 ciclos
MTTF [anos]		1607
Certificado UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	Fontes de alimentação	Limited Voltage/Current
	Número de aprovação UL	A016
	Número do arquivo UL	E174191

Dados mecânicos

Peso [g]		42,7
Invólucro		Retangular

IQ2006



Sensor indutivo

IQ23008BBNKG/0.3M/PUR/US

Montagem	embutido
Dimensões [mm]	20 x 8 x 32
Materiais	zinco moldado sob pressão revestido especial; face ativa: PBT laranja; janela LEDs: TPU; material fundido: PUR

Displays / elementos de operação

Display	Exibição da operação	1 x LED, verde
	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo


Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

conexão elétrica

cabo: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²

Conexão



Conexão: 1 x M12; codificação: A

