




Sensor indutivo

IVE4020BCPKG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto		
Função elétrica		PNP
Saída		antivalente
Alcance de detecção	[mm]	20
Invólucro		Retangular
Dimensões	[mm]	40 x 40 x 118
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...60 DC
Consumo de corrente	[mA]	20; (24 V)
Classe de proteção		II
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Saídas		
Função elétrica		PNP
Saída		antivalente
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	3



Sensor indutivo

IVE4020BCPKG

Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA]	200
Frequência de comutação DC	[Hz]	150
Proteção contra curto-circuitos		sim
Versão da proteção contra curto-circuito		por impulso
Proteção contra sobrecarga		sim

Faixa de registro

Alcance de detecção	[mm]	20
Distância real de comutação Sr	[mm]	20 ± 10 %
Distância de trabalho	[mm]	0...16,2

Precisão / desvios

Fator de correção		aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese	[% de Sr]	1...15
Variação no ponto de comutação	[% de Sr]	-10...10

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 67

Certificações / testes

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Dados mecânicos

Invólucro		Retangular
Montagem		embutido
Tipo de montagem		para base de montagem; (E10228)
Dimensões	[mm]	40 x 40 x 118
Materiais		PBT

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Observações

Observações		5 posições possíveis da zona ativa
		Prensa Cabo (E11270) a ser solicitado separadamente
Unidades por embalagem		1 peça

IV5034



Sensor indutivo

IVE4020BCPKG

conexão elétrica

base de montagem: ...2,5 mm²

Conexão

