


Sensor tátil capacitivo

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Características do produto

Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	Ø 100 / L = 11

Área de aplicação

Princípio de trabalho	Dinâmico
-----------------------	----------

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	12...30 DC
Consumo de corrente [mA]	30
Classe de proteção	III



Sensor tátil capacitivo

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms]	500

Saídas	
Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	200
Proteção contra curto-circuitos	sim
Proteção contra sobrecarga	sim
Duração do sinal de saída [ms]	300

Tempos de reação	
Tempo de resposta [ms]	35

Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Proteção	IP 67; IP 69K; (na parte frontal)

Certificações / testes	
MTTF [anos]	391

Dados mecânicos	
Peso [g]	131
Dimensões [mm]	Ø 100 / L = 11
Materiais	superfície de acionamento: PA Grilamid TR 90UV transparente; invólucro: PC/ABS preto; Anel de cobertura: PC/ABS verde

Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	8 x LED, vermelho
	em operação	8 x LED, verde

Acessórios	
Acessório opcional	Anel de cobertura em diferentes cores

Observações	
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica - conector

cabo: 0,3 m, PUR

Conexão: 1 x M8; codificação: A



KT5002



Sensor tátil capacitivo

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Conexão

