

KT5110



Botão luminoso capacitivo

KTMSF-KGRBPKG/2M



Características do produto

Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	Ø 29 / L = 31

Área de aplicação

Princípio de trabalho	estático
-----------------------	----------

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	12...30 DC
Consumo de corrente [mA]	30
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms]	500

Saídas

Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	200
Proteção contra curto-circuitos	sim
Proteção contra sobrecarga	sim

Tempos de reação

Tempo de resposta [ms]	35
------------------------	----

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
---------------------------	----------

KT5110



Botão luminoso capacitivo

KTMSF-KGRBPKG/2M

Proteção	IP 65; IP 67; IP 69K; (na parte frontal)
----------	--

Certificações / testes

EMC	IEC 61000-4	
MTTF	[anos]	516

Dados mecânicos

Peso	[g]	97,5
Dimensões	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiais	PA 6.6-GF30 preto; superfície de acionamento: PA Grilamid TR 90UV	

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, vermelho
	Função	1 x LED, verde controlável

Acessórios

Material incluído	porcas de fixação: 1
	anel de vedação: 1
Acessório opcional	disco de símbolo


Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR

Conexão



	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
WH =	branco