




Sensor de nível para detecção de nível limite

LI0737--K-00KNPKG/US

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: LI5144

Quando seleccionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



1 botão de programação



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1
Comprimento da haste L [mm]	737

Área de aplicação

Característica especial	Contatos banhados a ouro
Substâncias	Refrigerantes lubrificantes; óleos
Não utilizável para	ácidos; bases
Temperatura do fluido [°C]	0...55; (no uso em água e meios à base de água a temperaturas > 35° C, o aparelho deve ser instalado dentro de um tubo climático)
Pressão do reservatório [bar]	0,5; (na montagem com acessório: E43001 - E43007, E43019)

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...36 DC
Consumo de corrente [mA]	13; (24 V)
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Princípio de medida	capacitivo

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1
---------------------------------	----------------------------------

Saídas

Saídas totais	1
Sinal de saída	sinal de comutação
Função elétrica	PNP
Quantidade de saídas digitais	1
Saída	abertura / fechamento; (parametrizável)



Sensor de nível para detecção de nível limite

LI0737--K-00KNPKG/US

Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA]	250
Frequência de comutação DC	[Hz]	5
Proteção contra curto-circuitos		sim
Versão da proteção contra curto-circuito		por impulso
Proteção contra sobrecarga		sim
Faixa de medição / de ajuste		
Comprimento da haste L	[mm]	737
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67
Certificações / testes		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	15 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiado	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV alicate de acoplamento
	EN 61000-4-6 AF com fio	10 V (500 Ω AC)
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	Ø 16
Materiais		PP; TPE-V
Materiais em contato com o fluído		PP
Displays / elementos de operação		
Display	em operação	1 x LED, verde
	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	área de detecção não segura	1 x LED, vermelho
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

LI5044



Sensor de nível para detecção de nível limite

LI0737--K-00KNPKG/US

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado

