


Sensor capacitivo

KIA3150NFPKG/2T/US



1 botões de programação



Características do produto

Função elétrica	PNP
Saída	abertura / fechamento; (selecionável)
Alcance de detecção [mm]	15
Interface de comunicação	IO-Link
Invólucro	forma construtiva de roscas
Dimensões [mm]	M30 x 1,5 / L = 90

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...30 DC; (10...36 DC (60 °C))
Consumo de corrente [mA]	< 18
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Princípio de medida	capacitivo

Saídas

Função elétrica	PNP
Saída	abertura / fechamento; (selecionável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	100
Frequência de comutação DC [Hz]	10
Proteção contra curto-circuitos	sim
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de registro

Alcance de detecção [mm]	15
--------------------------	----

KI5090



Sensor capacitivo

KIA3150NFPKG/2T/US

Distância real de comutação [mm] Sr	15 ± 10 %
--	-----------

Precisão / desvios

Histerese [% de Sr]	10...25
Variação no ponto de comutação [% de Sr]	-20...20

Interfaces

Interface de comunicação	IO-Link	
Tipo de transferência	COM1 (4,8 kBaud)	
Revisão IO-Link	1.1	
SDCI-Padrão	IEC 61131-9 CDV	
Perfil	Smart Sensor	
Modo SIO	sim	
Tempo mín. do ciclo do processo [ms]	101	
DeviceIDs suportados	Modo de operação	DeviceID
	default	388

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Proteção	IP 65; IP 67

Certificações / testes

EMC	EN 61000-4-2 ESD	8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiado	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 AF com fio	3 V
	EN 55011	classe B
Estabilidade de vibração	EN 60068-2-6 Fc	(10...55 Hz) / 1 mm de amplitude, duração da vibração 5 min., 30 min. cada eixo na ressonância ou 55 Hz
Resistência a choques	EN 60068-2-27 Ea	30 g 6 choques / 11 ms meio seno (x, y, z)
MTTF [anos]	719	

Dados mecânicos

Peso [g]	119,1
Invólucro	forma construtiva de roscas
Montagem	não embutido
Dimensões [mm]	M30 x 1,5 / L = 90
Designação da rosca	M30 x 1,5
Materiais	invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Botão: TPE-U; tampa: PBT; janela LEDs: PEI

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	4 x 90° LED, amarelo
Função Teach	sim	
Trava eletrônica	sim	

Acessórios

Material incluído	porcas de fixação: 2
-------------------	----------------------

KI5090



Sensor capacitivo

KIA3150NFPKG/2T/US

Observações

Unidades por embalagem


1 peça

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão



4: OUT / IO-Link