




Sensor capacitivo

KNM18NUKFPKG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: KG5069
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Características do produto

Função elétrica	PNP
Saída	abertura / fechamento; (selecionável)
Invólucro	forma construtiva de roscas
Dimensões [mm]	M18 x 1 / L = 76,5

Campo de aplicação

Substâncias	substâncias em pó; líquidos; óleos; Refrigerantes lubrificantes
-------------	---

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...36 DC
Consumo de corrente [mA]	17; (24 V)
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim

Saídas

Função elétrica	PNP
Saída	abertura / fechamento; (selecionável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	250
Frequência de comutação DC [Hz]	5
Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso

KN5118



Sensor capacitivo

KNM18NUKFPKG

Proteção contra sobrecarga	sim
----------------------------	-----

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Proteção	IP 65

Certificações / testes

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Dados mecânicos

Invólucro	forma construtiva de roscas
Montagem	não embutido
Dimensões [mm]	M18 x 1 / L = 76,5
Designação da rosca	M18 x 1
Materiais	PBT laranja

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
	Função	1 x LED, vermelho

Acessórios

Material incluído	porcas de fixação: 2
-------------------	----------------------

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

conexão elétrica

cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Conexão

