


Sensor tátil capacitivo

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M



Características do produto

Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	Ø 100 / L = 11

Área de aplicação

Princípio de trabalho	estático
-----------------------	----------

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	12...30 DC
Consumo de corrente [mA]	30
Classe de proteção	III



Sensor tátil capacitivo

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M

Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tempo de atraso de disponibilidade máx.	[ms]	500
Saídas		
Função elétrica		PNP
Saída		normalmente aberto
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA]	200
Proteção contra curto-circuitos		sim
Proteção contra sobrecarga		sim
Tempos de reação		
Tempo de resposta	[ms]	35
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67; IP 69K; (na parte frontal)
Certificações / testes		
MTTF	[anos]	394
Dados mecânicos		
Peso	[g]	158,5
Dimensões	[mm]	Ø 100 / L = 11
Materiais		superfície de acionamento: PA Grilamid TR 90UV transparente; invólucro: PC/ABS preto; Anel de cobertura: PC/ABS verde
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	8 x LED, vermelho
	em operação	8 x LED, verde
Acessórios		
Acessório opcional		Anel de cobertura em diferentes cores
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

KT5005




Sensor tátil capacitivo

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M

conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR

Conexão



1	marrom
3	azul
4	preto