


KT5014



Sensor tátil capacitivo

KTRDHOKGRBPKG/AM/AS/0,3M



Características do produto		
Função elétrica		PNP
Saída		normalmente aberto
Dimensões	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Área de aplicação		
Princípio de trabalho		Dinâmico
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	12...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	30
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tempo de atraso de disponibilidade máx.	[ms]	500
Saídas		
Função elétrica		PNP
Saída		normalmente aberto
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA]	200
Proteção contra curto-circuitos		sim
Proteção contra sobrecarga		sim
Duração do sinal de saída	[ms]	300

KT5014



Sensor tátil capacitivo

KTRDHOKGRBPKG/AM/AS/0,3M

Tempos de reação		
Tempo de resposta	[ms]	35
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67; IP 69K; (na parte frontal)
Certificações / testes		
MTTF	[anos]	419
Dados mecânicos		
Peso	[g]	115
Dimensões	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Materiais		superfície de acionamento: PA Grilamid TR 90UV transparente; invólucro: PC/ABS preto
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	8 x LED, vermelho
	Função	8 x LED, verde controlável
Acessórios		
Acessório opcional		Anel de cobertura em diferentes cores
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica - conector		
cabos: 0,3 m, PUR		
Conexão: 1 x M8; codificação: A		



Conexão

