


Botão luminoso capacitivo

KTMDF-KGRBPKG/0,3M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: KT5111

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Características do produto

Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	Ø 29 / L = 31

Área de aplicação

Princípio de trabalho	Dinâmico
-----------------------	----------

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	12...30 DC
Consumo de corrente [mA]	30
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms]	500

Saídas

Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	200
Proteção contra curto-circuitos	sim
Proteção contra sobrecarga	sim
Duração do sinal de saída [ms]	300


KT5109



Botão luminoso capacitivo

KTMDF-KGRBPKG/0,3M

Tempos de reação		
Tempo de resposta	[ms]	35
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 65; IP 67; IP 69K; (na parte frontal)
Dados mecânicos		
Peso	[g]	43
Dimensões	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiais		PA 6.6-GF30 preto; superfície de acionamento: PA Grilamid TR 90UV
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, vermelho
	Função	1 x LED, verde controlável
Acessórios		
Material incluído		porcas de fixação: 1
		anel de vedação: 1
Acessório opcional		disco de símbolo
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
cabos: 0,3 m, PUR		
Conexão		



	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
WH =	branco