


MK5338



Sensor para cilindros com ranhura em C

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR



- 1 conexão rápida
2 superfície ativa



Características do produto

Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	17,5 x 2,8 x 7,7

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 10
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms]	30

Saídas

Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	100
Frequência de comutação DC [Hz]	10000
Proteção contra curto-circuitos	sim
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de registro

Sensibilidade magnética [mT]	2,8
Velocidade de passagem do pistão [m/s]	> 10



Sensor para cilindros com ranhura em C

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Precisão / desvios		
Histerese	[mm]	1,5
Repetibilidade	[mm]	< 0,2
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 65; IP 67
Certificações / testes		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiado	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 AF com fio	10 V
	EN 55011	classe B
MTTF	[anos]	3694
Certificado UL	Número de aprovação UL	C008
Dados mecânicos		
Peso	[g]	12,4
Montagem		não embutido
Tipo de montagem		excêntrica de fixação com sextavado interno 0,9 SW
Tipo do cilindro		cilindro de ranhura C
Dimensões	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Materiais		invólucro: PA; conexão rápida: aço inoxidável
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
Acessórios		
Material incluído		Chave allen sextavada: 1
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica - conector		
cabos: 0,3 m, PUR		
Conexão: 1 x M8; codificação: A; Bloqueio: porca moleteada, rotatório		
		

MK5338



Sensor para cilindros com ranhura em C

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Conexão

