




Sensor de nível eletrônico

LK0472B-B-00KUPKG/US/WHG



- 1 exibição alfanumérica 4 dígitos
- 2 LEDs de status
- 3 botões de programação
- 4 conexão do invólucro conector plano 6,3 mm DIN 46244



Características do produto	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 2
Ajuste de fábrica	fluido refrigerante à base de água; água; substâncias aquosas
Comprimento da haste L [mm]	472
Área de aplicação	
Característica especial	Contatos banhados a ouro
Substâncias	fluido refrigerante à base de água; óleos; substâncias à base de óleo; água; substâncias aquosas
Constante dielétrica da substância	> 2
Não utilizável para	substâncias de alta condutividade; substâncias aderentes; granulado; Materiais a granel; ácidos; bases; área higiênica e galvânica
Pressão do reservatório [bar]	0,5; (despressurizado em aplicações segundo a lei alemã sobre recursos hídricos (WHG))
Refrigerantes lubrificantes	
Temperatura do fluido [°C]	0...35; (com tubo isolante térmico E43101: 35...60 °C; não para aplicações segundo a lei alemã sobre recursos hídricos (WHG))
Óleo	
Temperatura do fluido [°C]	0...70



Sensor de nível eletrônico

LK0472B-B-00KUPKG/US/WHG

Temperatura breve da substância	[°C]	0...90; (< 1 h)
Velocidade máx. da mudança de nível	[mm/s]	200
Água		
Temperatura do fluido	[°C]	0...35; (com tubo isolante térmico E43101: 35...60 °C; não para aplicações segundo a lei alemã sobre recursos hídricos (WHG))
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	12...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 50
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Retardo de prontidão	[s]	< 3
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 2
Saídas		
Saídas totais		2
Sinal de saída		sinal de comutação; IO-Link
Função elétrica		PNP/NPN
Quantidade de saídas digitais		2
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA]	200
Proteção contra curto-circuitos		sim
Versão da proteção contra curto-circuito		por impulso
Proteção contra sobrecarga		sim
Faixa de medição / de ajuste		
Ajuste de fábrica		fluido refrigerante à base de água; água; substâncias aquosas
Comprimento da haste L	[mm]	472
Zona ativa A	[mm]	390
Zona inativa I1 / I2	[mm]	60 / 22
Alcance de ajuste		
Ponto de comutação SP	[mm]	35...390
Ponto de comutação e retorno rP	[mm]	30...385
Em intervalos de	[mm]	5
Ponto de referência OP	[mm]	139 - 163 - 188 - 212 - 236 - 261 - 285 - 310 - 334 - 358 - 383 - 407 - OFF
Histerese OP	[mm]	3
Precisão / desvios		
Erro de medição	[% do valor final]	± 5



Sensor de nível eletrônico

LK0472B-B-00KUPKG/US/WHG

Repetibilidade	± 2
Resolução [mm]	5

Software / programação

Possibilidades de ajuste dos parâmetros	histerese / janela; abertura / fechamento; lógica de comutação; posição SP/rP; ajuste OP; seleção de substâncias; compensação de offset; atraso de comutação/desligamento
---	---

Interfaces

Interface de comunicação	IO-Link				
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)				
Revisão IO-Link	1.1				
SDCI-Padrão	IEC 61131-9				
Perfil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis				
Modo SIO	sim				
Classe de master port exigida	A				
Dados do processo analógicos	3				
Dados do processo binários	2				
Tempo mín. do ciclo do processo [ms]	3,2				
DeviceIDs suportados	<table> <tr> <th>Modo de operação</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>803</td></tr> </table>	Modo de operação	DeviceID	default	803
Modo de operação	DeviceID				
default	803				

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	0...60
Temperatura de armazenamento [°C]	-25...80
Proteção	IP 67

Certificações / testes

Aprovação	WHG; aprovação geral de construção; Proteção contra transbordo	
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	15 g (11 ms)
Resistência à vibrações	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos]	266	

Dados mecânicos

Peso [g]	399
Dimensões [mm]	Ø 16
Materiais	1.4301 (aço inoxidável / 304); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV
Materiais em contato com o fluido	PP

Displays / elementos de operação

Display	Unidade do display	2 x LED, verde (cm, inch)
	Status de chaveamento	2 x LED, amarelo
	valores de medição	exibição alfanumérica, 4 dígitos
	Configuração de parâmetros	exibição alfanumérica, 4 dígitos

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

LK1223



Sensor de nível eletrônico


LK0472B-B-00KUPKG/US/WHG

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado



Conexão



OUT1: saída de comutação IO-Link
OUT-OP: saída de comutação dispositivo antitransbordo conforme a lei alemã sobre recursos hídricos WHG
Codificação de cores conforme DIN EN 60947-5-2
Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul
WH = branco