


Sensor NAMUR indutivo

IEA2001-N/6m PPU

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: NE5012

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Características do produto

Saída		normalmente fechado
Alcance de detecção	[mm]	1
Invólucro		forma construtiva de roscas
Dimensões	[mm]	M8 x 1 / L = 30

Dados elétricos

Tensão nominal DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Tensão de conexão DC	[V]	5...25
Consumo de corrente	[mA]	< 1; (bloqueado; condutor: > 2,1)

Saídas

Saída		normalmente fechado
Máx. resistência da linha	[Ω]	50
Frequência de comutação DC	[Hz]	2000

Faixa de registro

Alcance de detecção	[mm]	1
---------------------	------	---

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Proteção		IP 67

Certificações / testes

Carga de choque/vibração		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
--------------------------	--	--------------------------------

Classificação de segurança

Capacidade própria máx.	[nF]	80
Indutância própria máx.	[μH]	110

Dados mecânicos

Invólucro		forma construtiva de roscas
Montagem		embutido
Dimensões	[mm]	M8 x 1 / L = 30
Designação da rosca		M8 x 1

NE5007



Sensor NAMUR indutivo

IEA2001-N/6m PPU

Materiais	latão niquelado; PBT
-----------	----------------------

Acessórios

Material incluído	porcas de fixação: 2
-------------------	----------------------


Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm²

Conexão



BN =
BU =

Cores dos fios :
marrom
azul