


Sensor NAMUR indutivo

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Saída	normalmente fechado
Alcance de detecção [mm]	1
Invólucro	forma construtiva de roscas
Dimensões [mm]	M8 x 1 / L = 30

Dados elétricos

Tensão nominal DC [V]	8,2; (1kΩ)
Tensão de conexão DC [V]	5...25
Consumo de corrente [mA]	< 1; (bloqueado; condutor: > 2,1)

Saídas

Saída	normalmente fechado
Máx. resistência da linha [Ω]	50
Frequência de comutação DC [Hz]	2000

Faixa de registro

Alcance de detecção [mm]	1
--------------------------	---

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-20...70
Proteção	IP 67

Certificações / testes

Carga de choque/vibração	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
--------------------------	--------------------------------

Classificação de segurança

Capacidade própria máx. [nF]	80
Indutância própria máx. [μH]	110

Dados mecânicos

Invólucro	forma construtiva de roscas
Montagem	embutido
Dimensões [mm]	M8 x 1 / L = 30
Designação da rosca	M8 x 1
Materiais	latão niquelado; PBT

NE5009



Sensor NAMUR indutivo

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

Acessórios

Material incluído

porcas de fixação: 2

Observações


Unidades por embalagem

1 peça

conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm²

Conexão



BN =
BU =

Cores dos fios :
marrom
azul