




Sensor de cilindro para cilindro com biela de perfil

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: MK5108 + E11801
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



1 face ativa



Características do produto		
Função elétrica		PNP
Saída		normalmente aberto
Dimensões	[mm]	41 x 30 x 27
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 10
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tempo de atraso de disponibilidade máx.	[ms]	2
Saídas		
Função elétrica		PNP
Saída		normalmente aberto



Sensor de cilindro para cilindro com biela de perfil

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA]	300
Frequência de comutação DC	[Hz]	5000
Proteção contra curto-circuitos		sim
Versão da proteção contra curto-circuito		por impulso
Proteção contra sobrecarga		sim

Faixa de registro

Sensibilidade magnética	[mT]	3
Velocidade de passagem do pistão	[m/s]	< 5

Precisão / desvios

Histerese	[mm]	1
Repetibilidade	[mm]	0,1

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...75
Proteção		IP 67

Certificações / testes

EMC	EN 60947-5-2	
Carga de choque/vibração	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	

Dados mecânicos

Superfície ativa	dianteiro	
Tipo do cilindro	cilindro com biela de perfil	
Dimensões	[mm]	41 x 30 x 27
Materiais	alumínio; plástico	

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
---------	-----------------------	------------------

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A



MK5013



Sensor de cilindro para cilindro com biela de perfil

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Conexão

