

NE5010




Sensor NAMUR indutivo

IEA2001-N/Sonderkonfektion

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: NE5001

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.




Características do produto		
Saída		normalmente fechado
Alcance de detecção	[mm]	1
Invólucro		forma construtiva de roscas
Dimensões	[mm]	M8 x 1
Dados elétricos		
Tensão nominal DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Tensão de conexão DC	[V]	5...25
Consumo de corrente	[mA]	< 1; (bloqueado; condutor: > 2,1)
Saídas		
Saída		normalmente fechado
Máx. resistência da linha	[Ω]	50
Frequência de comutação DC	[Hz]	2000
Faixa de registro		
Alcance de detecção	[mm]	1
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Proteção		IP 67



Sensor NAMUR indutivo

IEA2001-N/Sonderkonfektion

Certificações / testes	
Carga de choque/vibração	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Classificação de segurança	
Capacidade própria máx. [nF]	80
Indutância própria máx. [μH]	110
Dados mecânicos	
Invólucro	forma construtiva de roscas
Montagem	embutido
Dimensões [mm]	M8 x 1
Designação da rosca	M8 x 1
Materiais	latão niquelado; PBT
Acessórios	
Material incluído	porcas de fixação: 2
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça
conexão elétrica	
cabos: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm ²	
Conexão	



BN = Cores dos fios :
 BU = marrom
 azul

Conexão: 1 x M25