

MK5018




Detector para cilindros de ranhura em T

MKT3000-BPKG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: MK5115 + E11796

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



1 superfície ativa



Características do produto

Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	14 x 12 x 19

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 10
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms]	2

Saídas

Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2



Detector para cilindros de ranhura em T

MKT3000-BPKG

Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA]	300
Frequência de comutação DC	[Hz]	5000
Proteção contra curto-circuitos		sim
Versão da proteção contra curto-circuito		por impulso
Proteção contra sobrecarga		sim
Faixa de registro		
Sensibilidade magnética	[mT]	2
Velocidade de passagem do pistão	[m/s]	< 5
Precisão / desvios		
Histerese	[mm]	1
Repetibilidade	[mm]	0,1
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...75
Proteção		IP 67
Certificações / testes		
EMC	EN 60947-5-2	
Carga de choque/vibração	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Dados mecânicos		
Superfície ativa	dianteiro	
Tipo do cilindro	cilindro de ranhura trapezoidal	
Dimensões	[mm]	14 x 12 x 19
Materiais	alumínio; plástico	
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	

MK5018




Detector para cilindros de ranhura em T

MKT3000-BPKG

conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Conexão



BN =
BU =
BK =

Cores dos fios :
marrom
azul
preto