




Sensor de cilindro para cilindro com biela de perfil

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	37 x 30 x 27

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 10
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms]	2

Saídas

Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	300
Frequência de comutação DC [Hz]	5000
Proteção contra curto-circuitos	sim



Sensor de cilindro para cilindro com biela de perfil

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Versão da proteção contra curto-circuito		por impulso	
Proteção contra sobrecarga		sim	
Faixa de registo			
Sensibilidade magnética	[mT]	2	
Velocidade de passagem do pistão	[m/s]	< 5	
Precisão / desvios			
Histerese	[mm]	1	
Repetibilidade	[mm]	0,1	
Condições ambientais			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...75	
Proteção		IP 67	
Certificações / testes			
EMC	EN 60947-5-2		
Carga de choque/vibração	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)		
Dados mecânicos			
Superfície ativa	dianteiro		
Tipo do cilindro	cilindro com biela de perfil; (Joucomatic)		
Dimensões	[mm]	37 x 30 x 27	
Materiais	alumínio; plástico		
Displays / elementos de operação			
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo	
Observações			
Unidades por embalagem	1 peça		
conexão elétrica - conector			
Conexão: 1 x M12; codificação: A			



MK5026



Sensor de cilindro para cilindro com biela de perfil

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Conexão

