


Sensor de cilindro para cilindro redondo

MKR3000-ANKG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



1 superfície ativa



Características do produto

Função elétrica	NPN
Saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	12 x 30 x 12

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 10
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms]	2

Saídas

Função elétrica	NPN
Saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	300
Frequência de comutação DC [Hz]	5000
Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de registro

Sensibilidade magnética [mT]	3
Velocidade de passagem do pistão [m/s]	< 5

Precisão / desvios

Histerese [mm]	1
Repetibilidade [mm]	0,1


MK5031



Sensor de cilindro para cilindro redondo

MKR3000-ANKG

Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...75
Proteção		IP 67
Certificações / testes		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Carga de choque/vibração		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Dados mecânicos		
Superfície ativa		dianteiro
Tipo do cilindro		cilindro redondo
Dimensões	[mm]	12 x 30 x 12
Materiais		alumínio; plástico
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
Notas		
Quantidade		1 peça
conexão elétrica		
cabos: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm ²		
Conexão		



BN =
BU =
BK =

Cores dos fios :
marrom
azul
preto