


Sensores cilíndricos para cilindro hidráulico

MKZ3000-ANKG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



1 superfície ativa



Características do produto

Função elétrica	NPN
Saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 10
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms]	2

Saídas

Função elétrica	NPN
Saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	300
Frequência de comutação DC [Hz]	5000
Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de registro

Sensibilidade magnética [mT]	3
Velocidade de passagem do pistão [m/s]	< 5

Precisão / desvios

Histerese [mm]	1
----------------	---

MK5037



Sensores cilíndricos para cilindro hidráulico

MKZ3000-ANKG

Repetibilidade	[mm]	0,1
----------------	------	-----

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...75
----------------------	------	----------

Proteção	IP 67
----------	-------

Certificações / testes

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Carga de choque/vibração	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
--------------------------	--------------------------------

Dados mecânicos

Superfície ativa	centrado
------------------	----------

Tipo do cilindro	cilindro hidráulico
------------------	---------------------

Dimensões	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
-----------	------	------------------

Materiais	invólucro: plástico; adaptador de montagem: alumínio
-----------	--

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
---------	-----------------------	------------------


Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Conexão



BN =	Cores dos fios :
BU =	marrom
BK =	azul
	preto