


Sensor de cilindro para cilindro com biela de perfil

MKP3000-ANKG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



1 superfície ativa



Características do produto

Função elétrica	NPN
Saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	37 x 30 x 27

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 10
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms]	2

Saídas

Função elétrica	NPN
Saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	300
Frequência de comutação DC [Hz]	5000
Proteção contra curto-circuitos	sim


MK5039



Sensor de cilindro para cilindro com biela de perfil

MKP3000-ANKG

Versão da proteção contra curto-circuito		por impulso	
Proteção contra sobrecarga		sim	
Faixa de registro			
Sensibilidade magnética	[mT]	3	
Velocidade de passagem do pistão	[m/s]	< 5	
Precisão / desvios			
Histerese	[mm]	1	
Repetibilidade	[mm]	0,1	
Condições ambientais			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...75	
Proteção		IP 67	
Certificações / testes			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	classe B
Carga de choque/vibração		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Dados mecânicos			
Superfície ativa		dianteiro	
Tipo do cilindro		cilindro com biela de perfil	
Dimensões	[mm]	37 x 30 x 27	
Materiais		alumínio; plástico	
Displays / elementos de operação			
Display		Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
Observações			
Unidades por embalagem		1 peça	
conexão elétrica			
cabó: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²			
Conexão			



BN =
BU =
BK =

Cores dos fios :
marrom
azul
preto