




Sensores cilíndricos para cilindro hidráulico

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto	
Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	30 x 30 x 23
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 10
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms]	2
Saídas	
Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	300
Frequência de comutação DC [Hz]	5000
Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso



Sensores cilíndricos para cilindro hidráulico

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Proteção contra sobrecarga		sim
Faixa de registro		
Sensibilidade magnética	[mT]	2
Velocidade de passagem do pistão	[m/s]	< 5
Precisão / desvios		
Histerese	[mm]	1
Repetibilidade	[mm]	0,1
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...75
Proteção		IP 67
Certificações / testes		
EMC	EN 60947-5-2	
Carga de choque/vibração		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Dados mecânicos		
Superfície ativa		dianteiro
Tipo do cilindro		cilindro hidráulico; (Joucomatic)
Dimensões	[mm]	30 x 30 x 23
Materiais		alumínio; plástico
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica - conector		
Conexão: 1 x M12; codificação: A		
		





Sensores cilíndricos para cilindro hidráulico

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Conexão

