

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/US

Produtos alternativos: MK5186

- CE cUL US LISTED

Função elétrica	NPN
Saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	25 x 5 x 6,5

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 10
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tempo de atraso de disponibilidade máx.	[ms]	30

Função elétrica		NPN
Saída		normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA]	100
Frequência de comutação DC	[Hz]	10000



Detector para cilindros de ranhura em T

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/US

Proteção contra curto-circuitos	sim
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de registro

Sensibilidade magnética [mT]	2,8
Velocidade de passagem do pistão [m/s]	> 10

Precisão / desvios

Histerese [mm]	< 1,5
Repetibilidade [mm]	< 0,2

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 65; IP 67; IP 69K

Certificações / testes

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiado	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 AF com fio	10 V
	EN 55011	classe B

Dados mecânicos

Peso [g]	0,021
Montagem	embutido
Tipo de montagem	excêntrico de fixação com cabeça combinada de ranhura / sextavado interno tam. 1,5
Tipo do cilindro	cilindro de ranhura T
Dimensões [mm]	25 x 5 x 6,5
Materiais	invólucro: PA; conexão rápida: aço inoxidável

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
---------	-----------------------	------------------

Acessórios

Material incluído	borracha de memória: 1
	braçadeiras de cabos: 1

Observações

Observações	tensão de serviço "supply class 2" conforme cULus
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica - conector

cabo: 0,3 m, PVC

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Bloqueio: porca sextavada, rotatório, aço inoxidável





Detector para cilindros de ranhura em T

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/US

Conexão

