




Detector para cilindros de ranhura em T

MKT3028BANKG/G/3.0M/ZH

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: MK5114

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



- 1 conexão rápida
2 superfície ativa



Características do produto

Função elétrica	NPN
Saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	25 x 5 x 6,5

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA]	< 10
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms]	30

Saídas

Função elétrica	NPN
Saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	100
Frequência de comutação DC [Hz]	10000



Detector para cilindros de ranhura em T

MKT3028BANKG/G/3.0M/ZH

Proteção contra curto-circuitos		sim	
Versão da proteção contra curto-circuito		por impulso	
Proteção contra sobrecarga		sim	
Faixa de registro			
Sensibilidade magnética	[mT]	2,8	
Velocidade de passagem do pistão	[m/s]	> 10	
Precisão / desvios			
Histerese	[mm]	1,5	
Repetibilidade	[mm]	< 0,2	
Condições ambientais			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85	
Proteção		IP 65; IP 67	
Certificações / testes			
EMC	EN 61000-4-2 ESD		- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiado		10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst		2 kV
	EN 61000-4-6 AF com fio		10 V
	EN 55011		classe B
Dados mecânicos			
Peso	[g]	40	
Montagem		embutido	
Tipo de montagem		excêntrico de fixação com cabeça combinada de ranhura / sextavado interno tam. 1,5	
Tipo do cilindro		cilindro de ranhura T	
Dimensões	[mm]	25 x 5 x 6,5	
Materiais		PA; aço inoxidável	
Displays / elementos de operação			
Display	Status de chaveamento		1 x LED, amarelo
Acessórios			
Material incluído	borracha de memória: 1		
	braçadeiras de cabos: 1		
Observações			
Unidades por embalagem		1 peça	

MK5176



Detector para cilindros de ranhura em T

MKT3028BANKG/G/3.0M/ZH

conexão elétrica

cabo: 3 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Conexão



BK =
BN =
BU =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul