

Sensores retroreflexivos

OAP-FKOA/LS500L



1 seletor e potenciômetro atrás da cobertura

Características do produto

Invólucro	Retangular
-----------	------------

Área de aplicação

Característica especial	filtro de polarização
Princípio de funcionamento	Sensores retroreflexivos

Dados elétricos

Frequência AC	[Hz]	47...63
Tensão de operação	[V]	20...250 AC/DC
Consumo energético máx.	[VA]	3,5
Classe de proteção		II


Saídas

Função elétrica	relé
Saída	Comutação de modo Claro/Escuro; (programável)
Poder de corte	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Frequência de comutação AC [Hz]	10
Frequência de comutação DC [Hz]	10
Proteção contra curto-circuitos	não
Proteção contra sobrecarga	não



Sensores retrorreflexivos

OAP-FKOA/LS500L

Faixa de registro		
Alcance sobre refletor prismático	[m]	8; (Refletor prismático Ø 80 E20005)
Alcance/alcance de detecção ajustável		sim
Filtro polarizador disponível		sim
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Proteção		IP 65
Dados mecânicos		
Peso	[g]	362,874
Invólucro		Retangular
Dimensões	[mm]	90 x 30 x 70
Materiais		PBT
Material da lente		PMMA
Orientação da lente		ótica lateral
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
	Função	1 x LED, vermelho
Acessórios		
Material incluído		Flange angular chave de fenda
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
Conexão: 1 x 7/8"; codificação: A		
		



Sensores retroreflexivos

OAP-FKOA/LS500L

Conexão

