




Sensor de reconhecimento de objetos

O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/T/10



- 1 lente
- 2 unidade de iluminação



Características do produto		
Tipo de luz		luz infravermelha
Resolução de imagem	[px]	1280 x 960
Taxa de leitura máx.	[Hz]	40
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	18...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 300; (24V DC; com saídas comutadas: < 400 mA)
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tipo de luz		luz infravermelha



Sensor de reconhecimento de objetos

O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/T10

Comprimento da onda	[nm]	850
Sensor de imagem		sensor de imagem CMOS p/b
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas digitais: 1; Quantidade de saídas digitais: 1
Entradas		
Trigger		externo; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; interna
Quantidade de entradas digitais		1
Saídas		
Função elétrica		PNP/NPN; (parametrizável)
Quantidade de saídas digitais		1; (configuráveis)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	1
Carga de corrente máx. por saída	[mA]	100
Proteção contra curto-circuitos		sim
Versão da proteção contra curto-circuito		por impulso
Proteção contra sobrecarga		sim
Faixa de registro		
Campo de visão	[mm]	Distância de trabalho
		campo da imagem
		200
		38 x 29
		300
		58 x 43
		500
		96 x 72
		1000
		192 x 144
		1500
		288 x 216
		2000
		384 x 288
		5000
		960 x 720
Distância de trabalho	[mm]	> 200
Resolução de imagem	[px]	1280 x 960
Tipo de objeto		Teleobjetiva
Taxa de leitura máx.	[Hz]	40
Software / programação		
Possibilidades de ajuste dos parâmetros		via PC com ifm Vision Assistant
Interfaces		
Interface de comunicação		Ethernet
Ethernet		
Quantidade de interfaces Ethernet		1
Padrão de transmissão		10Base-T; 100Base-TX
Taxa de transmissão		10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocolo		TCP/IP; PROFINET



Sensor de reconhecimento de objetos

O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/T/10

Configurações de fábrica	endereço IP: 192.168.0.69
	máscara da subrede: 255.255.255.0 (Class C)
	endereço IP do gateway: 192.168.0.201
	endereço MAC: consulte a placa de tipo
Tipo utilizado	Configuração de parâmetros; transmissão de dados

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-10...50
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...70
Umidade relativa do ar máx.	[%]	90; (sem condensação)
Altura máx. acima do nível do mar	[m]	4000
Proteção		IP 65
Grau de sujidade		2

Certificações / testes

EMC	EN IEC 61000-6-4 emissão de interferências	Ambiente industrial
	EN IEC 61000-6-2 imunidade a ruído	Ambiente industrial
Resistência a choques	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / não repetitivo
	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / repetitivo
Resistência à vibrações	EN 60068-2-6	2 g (10 ... 150 Hz)
Segurança fotobiológica	grupos livres; (EN 62471)	
Segurança elétrica	EN IEC 61010-2-201	alimentação elétrica somente pelo circuito elétrico PELV

Dados mecânicos

Peso	[g]	600
Tipo de montagem	Montagem roscada; (orifício M4 x 7mm)	
Dimensões	[mm]	45 x 45 x 86
Materiais	invólucro: zinco moldado sob pressão revestido com pó; protetor frontal: Gorillaglas; janela LEDs: PC; botões: POM	
Material da vedação	FKM	
Máx. torque de aperto	[Nm]	2,1

Displays / elementos de operação

Display	Função	2 x LED, verde
	Função	2 x LED, amarelo
	botão multifuncional	2 x LED, verde/amarelo
Elementos operacionais	1	botão multifuncional

Acessórios

Acessório opcional	acessórios de montagem
	Discos protetores

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------



Sensor de reconhecimento de objetos

O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/T/10

conexão elétrica - Alimentação

Conexão: 1 x M12; codificação: L; Corpo: Aço inoxidável



1	24 V DC
2	não conectado / entrada do trigger
3	GND
4	não conectado / Ready / OUT1
5	não conectado

conexão elétrica - Ethernet

Conexão: 1 x M12; codificação: D; Corpo: Aço inoxidável; vedação: FKM



1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-
	blindagem aplicada