


Transmissor fotoelétrico por barreira

OAS-00KG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



1 tampa

Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	Retangular

Área de aplicação

Princípio de funcionamento	Sensores fotoelétricos por barreira
----------------------------	-------------------------------------

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...36 DC
Consumo de corrente [mA]	< 50
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tipo de luz	luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]	880

Saídas

Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de registro

Transmissor / receptor	transmissor
------------------------	-------------



Transmissor fotoelétrico por barreira

OAS-00KG

Alcance de detecção	[m]	< 25
Alcance/alcance de detecção ajustável		não
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Proteção		IP 65
Certificações / testes		
EMC	EN 60947-5-2	
Dados mecânicos		
Invólucro		Retangular
Dimensões	[mm]	90 x 30 x 70
Materiais		PPO modificado
Material da lente		PMMA
Displays / elementos de operação		
Display	em operação	1 x LED, verde
Acessórios		
Material incluído		Flange angular chave de fenda
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
terminais: ...1,5 mm ²		
Conexão		

