


O2D931



Iluminação externa

Dome Light 80 CY RD/ US




Características do produto		
Tipo de luz	luz vermelha; luz ciano	
Campo de aplicação		
Campo iluminado	[mm]	80 x 80
Modelo	Domo	
Modo de operação	potência de luz normal (operação contínua possível); potência luminosa elevada (pulsada)	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	24 DC
Consumo de corrente	[mA]	modo de operação ""operação contínua"": 375; modo de operação "Potência luminosa elevada": 2130
Classe de proteção	III; (PELV)	
Tipo de luz	luz vermelha; luz ciano	
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 1	
Entradas		
Trigger	24 V PNP/NPN; externo	
Quantidade de entradas digitais	1	



Iluminação externa

Dome Light 80 CY RD/ US

Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...40
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...60
Proteção		IP 65
Certificações / testes		
Segurança fotobiológica		grupo de risco 1; (DIN EN 62471)
Dados mecânicos		
Peso	[g]	512,05
Dimensões	[mm]	193 x 136 x 75
Materiais		invólucro: alumínio preto anodizado; tampa: ABS
Máx. torque de aperto	[Nm]	0,5...1,5
Displays / elementos de operação		
Display	em operação	1 x LED, verde
	modo de operação "Potência luminosa elevada"	1 x LED, vermelho
	segmento de LED	1 x LED, branco
Notas		
Quantidade		1 peça
conexão elétrica - Configuração de parâmetros		
Conexão: M12; codificação: A		
		
1:	modo de operação "Potência luminosa elevada"	
2:	cor 2	
3:	GND	
4:	segmento de LED 1	
5:	segmento de LED 2	
6:	segmento de LED 3	
7:	segmento de LED 4	
8:	bloquear botões	

O2D931




Iluminação externa

Dome Light 80 CY RD/ US

conexão elétrica - Fontes de alimentação

Conexão: M12; codificação: A



- | | |
|----|------------------------|
| 1: | U+ |
| 2: | entrada do trigger NPN |
| 3: | GND |
| 4: | entrada do trigger PNP |
| 5: | regulador de luz |