


O6S215



Transmissor fotoelétrico por barreira

O6SIOOKG/AS/4P



1: superfície de detecção



Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	Retangular

Área de aplicação

Princípio de funcionamento	Sensores fotoelétricos por barreira
----------------------------	-------------------------------------

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	11; ((24 V))
Classe de proteção		III
Tipo de luz		luz infravermelha
Comprimento da onda	[nm]	850

Faixa de registro

Transmissor / receptor		transmissor
Alcance de detecção	[m]	< 15
Diâmetro máx. da mancha de luz	[mm]	460
Dimensões da mancha de luz valem para		à faixa máxima

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Proteção		IP 65; IP 67

Certificações / testes

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[anos]	2920



Transmissor fotoelétrico por barreira

O6SIOOKG/AS/4P

Certificado UL	Número de aprovação UL	E002
----------------	------------------------	------

Dados mecânicos

Peso	[g]	17,7
Invólucro		Retangular
Dimensões	[mm]	35,4 x 13 x 21
Materiais		invólucro: ABS; PPSU
Material da lente		PMMA
Orientação da lente		ótica lateral
Material da vedação		EPDM
Máx. torque de aperto	[Nm]	0,5

Displays / elementos de operação

Display	em operação	1 x LED, verde
---------	-------------	----------------

Observações


Observações	tensão de serviço "supply class 2" conforme cULus
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica

Conexão: 1 x M8; codificação: A; Bloqueio: Metal, revestido; vedação: EPDM



Conexão





Transmissor fotoelétrico por barreira

O6SIOOKG/AS/4P

diagrama e curvas

curva da capacidade de reserva

