




Sensores retroreflexivos

OER-V/OET-V



Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	forma construtiva de roscas

Área de aplicação

Princípio de funcionamento	Sensores retroreflexivos
----------------------------	--------------------------

Dados elétricos

Conexão com o amplificador de comutação	sim
Amplificador	Conexão com o amplificador de comutação OV5012, OV0010
Classe de proteção	III
Tipo de luz	luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]	950

Saídas

Proteção contra curto-circuitos	não
Proteção contra sobrecarga	não

Faixa de registro

Alcance sobre refletor prismático [m]	0,03...0,2; (Refletor prismático Ø 80 E20005)
Alcance [mm]	< 15; (papel branco 200 x 200 mm)

Condições ambientais


Temperatura ambiente [°C]	0...70
Proteção	IP 67



Sensores retrorreflexivos

OER-V/OET-V

Certificações / testes		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[anos]	5623
Dados mecânicos		
Peso	[g]	72
Invólucro		forma construtiva de roscas
Dimensões	[mm]	M8 x 1
Designação da rosca		M8 x 1
Materiais		latão niquelado
Acessórios		
Material incluído		porcas de fixação: 2
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
cabos: 2 m; 2 x 0,14 mm ²		
Conexão		



1 = transmissor
 2 = receptor
 Cores dos fios :
 RD = vermelho
 WH = branco
 screen = tela