


Transmissor fotoelétrico por barreira

OES-V/S 6M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: OE0006

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	forma construtiva de roscas

Campo de aplicação

Princípio de funcionamento	Sensores fotoelétricos por barreira
----------------------------	-------------------------------------

Dados elétricos

Conexão com o amplificador de comutação	sim
Amplificador	Conexão com o amplificador de comutação OV5012, OV0010
Classe de proteção	III
Tipo de luz	luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]	950

Saídas

Proteção contra curto-circuitos	não
Proteção contra sobrecarga	não

Faixa de registro

Transmissor / receptor	transmissor
Alcance de detecção [m]	< 1

Condições ambientais


Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Proteção	IP 67



Transmissor fotoelétrico por barreira

OES-V/S 6M

Certificações / testes		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[anos]	49633
Dados mecânicos		
Invólucro		forma construtiva de roscas
Dimensões	[mm]	M8 x 1
Designação da rosca		M8 x 1
Materiais		latão niquelado
Acessórios		
Material incluído		porcas de fixação: 2
Notas		
Quantidade		1 peça
conexão elétrica		
cabos: 6 m; 1 x 0,14 mm ²		
Conexão		



RD = Cores dos fios :
screen = vermelho
tela