


Transmissor fotoelétrico por barreira

OFS-OOKG/4M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	forma construtiva de roscas

Área de aplicação

Princípio de funcionamento	Sensores fotoelétricos por barreira
----------------------------	-------------------------------------

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...36 DC
Consumo de corrente [mA]	< 20
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tipo de luz	luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]	880

Saídas

Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de registro

Transmissor / receptor	transmissor
Alcance de detecção [m]	< 4
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm]	700
Dimensões da mancha de luz valem para	à faixa máxima

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Proteção	IP 67

Certificações / testes

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Dados mecânicos

Invólucro	forma construtiva de roscas
Dimensões [mm]	M12 x 1 / L = 60
Designação da rosca	M12 x 1


OF5068



Transmissor fotoelétrico por barreira

OFS-00KG/4M

Materiais	latão niquelado	
Material da lente	PMMA	
Displays / elementos de operação		
Display	em operação	1 x LED, verde
Acessórios		
Material incluído	porcas de fixação: 2	
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	
conexão elétrica		
cabo: 4 m, PUR; 2 x 0,34 mm²		
Conexão		



BN =
BU =

Cores dos fios :
marrom
azul