



Transmissor fotoelétrico por barreira

OGS-000A



1 botão sem função




Características do produto		
Tipo de luz		luz infravermelha
Invólucro		forma construtiva de roscas
Área de aplicação		
Princípio de funcionamento		Sensores fotoelétricos por barreira
Dados elétricos		
Frequência AC	[Hz]	47...63
Tensão de operação	[V]	20...250 AC/DC
Consumo de corrente	[mA]	< 5
Classe de proteção		II
Tipo de luz		luz infravermelha
Comprimento da onda	[nm]	880
Saídas		
Proteção contra curto-circuitos		não
Proteção contra sobrecarga		não
Faixa de registro		
Transmissor / receptor		transmissor
Alcance de detecção	[m]	< 15
Alcance/alcance de detecção ajustável		não
Diâmetro máx. da mancha de luz	[mm]	2000
Dimensões da mancha de luz valem para		à faixa máxima
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67



Transmissor fotoelétrico por barreira

OGS-000A

Certificações / testes		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
MTTF	[anos]	1662
Dados mecânicos		
Peso	[g]	120,9
Invólucro		forma construtiva de roscas
Dimensões	[mm]	M18 x 1 / L = 78,5
Designação da rosca		M18 x 1
Materiais		PBT
Material da lente		PMMA
Displays / elementos de operação		
Display	em operação	1 x LED, verde
Acessórios		
Material incluído		porcas de fixação: 2
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
cabo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²		
Conexão		



BN = Cores dos fios :
 BU = marrom
 azul