


Sensores retroreflexivos

OER-V/OET-V/10M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	forma construtiva de roscas

Área de aplicação

Princípio de funcionamento	Sensores retroreflexivos
----------------------------	--------------------------

Dados elétricos

Conexão com o amplificador de comutação	sim
Amplificador	Conexão com o amplificador de comutação OV5012, OV0010
Classe de proteção	III
Tipo de luz	luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]	950

Saídas

Proteção contra curto-circuitos	não
Proteção contra sobrecarga	não

Faixa de registro

Alcance sobre refletor prismático [m]	0,03...0,2; (Refletor prismático Ø 80 E20005)
Alcance [mm]	< 15; (papel branco 200 x 200 mm)

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	0...70
Proteção	IP 67

Certificações / testes

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------



Sensores retrorreflexivos

OER-V/OET-V/10M

MTTF	[anos]	5623
------	--------	------

Dados mecânicos

Peso	[g]	0,2
Invólucro		forma construtiva de roscas
Dimensões	[mm]	M8 x 1
Designação da rosca		M8 x 1
Materiais		latão niquelado

Acessórios

Material incluído	porcas de fixação: 2
-------------------	----------------------


Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabos: 10 m; 2 x 0,14 mm²

Conexão



1 = transmissor
 2 = receptor
 Cores dos fios :
 RD = vermelho
 WH = branco
 screen = tela