


Sensores retroreflexivos

OFR-FPKG



Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	forma construtiva de roscas

Área de aplicação

Princípio de funcionamento	Sensores retroreflexivos
----------------------------	--------------------------

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...36 DC
Consumo de corrente [mA]	< 30
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tipo de luz	luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]	880

Saídas

Função elétrica	PNP
Saída	Comutação de modo Claro/Escuro; (programável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	200
Frequência de comutação DC [Hz]	320
Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de registro

Alcance sobre refletor prismático [m]	0,05...2; (Refletor prismático Ø 80 E20005)
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm]	140
Dimensões da mancha de luz valem para	à faixa máxima

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
---------------------------	----------



Sensores retrorreflexivos

OFR-FPKG

Proteção	IP 67
----------	-------

Certificações / testes

MTTF	[anos]	891
------	--------	-----

Dados mecânicos

Peso	[g]	73,3
Invólucro	forma construtiva de roscas	
Dimensões	[mm]	M12 x 1 / L = 60
Designação da rosca	M12 x 1	
Materiais	latão niquelado	
Material da lente	PMMA	

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Acessórios

Material incluído	porcas de fixação: 2
-------------------	----------------------



Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Conexão



BN =
BU =
BK =

Cores dos fios :
marrom
azul
preto



diagrama e curvas

curva da capacidade de reserva

