




Transmissor fotoelétrico por barreira a laser

OJSLOOKG/FO/AS



1 botão



Características do produto		
Tipo de luz		luz vermelha
Classe de proteção do laser		1
Invólucro		Retangular
Área de aplicação		
Princípio de funcionamento		Sensores fotoelétricos por barreira
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 12
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tipo de luz		luz vermelha
Comprimento da onda	[nm]	650
Vida útil típica	[h]	50000
Saídas		
Proteção contra sobrecarga		sim



Transmissor fotoelétrico por barreira a laser

OJSLOOKG/FO/AS

Faixa de registro		
Transmissor / receptor	transmissor	
Alcance de detecção [m]	< 15	
Alcance/alcance de detecção ajustável	não	
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm]	24	
Dimensões da mancha de luz valem para	à faixa máxima	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente [°C]	-10...60	
Proteção	IP 67	
Certificações / testes		
EMC	EN 60947-5-2	
Classe de proteção do laser	1	
Aviso de proteção contra laser	atenção:	raio laser
	classe laser:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		corresponde ao 21 CFR Parte 1040 com exceção dos desvios de acordo com o Laser Notice nº 50, de junho de 2007.
MTTF [anos]	918	
Dados mecânicos		
Peso [g]	27,9	
Invólucro	Retangular	
Dimensões [mm]	35 x 24 x 11	
Materiais	invólucro: ABS; janela LEDs: SEPS; botão: SEPS	
Material da lente	vidro	
Orientação da lente	óptica frontal	
Displays / elementos de operação		
Display	em operação	1 x LED, verde
Acessórios		
Material incluído	Parafusos: 2	
	anéis de pressão: 2	
	Porcas: 2	
Observações		
Observações	tensão de serviço "supply class 2" conforme cULus	
Unidades por embalagem	1 peça	




Transmissor fotoelétrico por barreira a laser

OJSLOOKG/FO/AS

conexão elétrica

Conexão: 1 x M8; codificação: A



Conexão

